

Producent	Qoltec
Napięcie wejściowe	12VDC-15.8V 0.2V (generator samochodowy)
Zakres napięcia wejściowego (PV)	12V-30V 0.2V (MPPT)
Napięcie wyjściowe	W trybie baterii : GEL (14.2V 0.2V), AGM (14.8 0.2V), STD (14.4V 0.2V), LiFePO4 (14.6V 0.2V), CAL (15.2V 0.2V)
Maksymalna moc panelu fotowoltaicznego	385W
Maksymalny prąd wejściowy	32A
Maksymalny prąd ładowania	25A
Rodzaj ładowania	DC-DC
Prąd wyjściowy	25A 0.5A
Złącze	Anderson
Wydajność	97%
Chłodzenie	Wentylator
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora	Tak
Wyświetlacz	Brak
Zastosowanie	LiFePO4 GEL AGM Calcium
Uwagi	Należy używać wyłącznie akumulatorów 12V. Uszkodzenia spowodowane podłączeniem akumulatorów o wyższym napięciu nie będą objęte gwarancją. Zestaw nie zawiera przewodów dodatkowych.
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Metal
Temperatura pracy	0°C ~ +45°C
Temperatura przechowywania	-20°C ~+45°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	230 x 105 x 55mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Ładowarka DC-DC 1 x Zestaw złączy Anderson 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	170
Szerokość opakowania [mm]	295
Wysokość opakowania [mm]	68
Waga netto [kg]	1.354
Waga brutto [kg]	1.584
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878519203