Termopara ze spoiną eksponowaną

Typ 7J-37010002-0500.A000

Seria 7X-KFT



7X-KFT to seria czujników termoparowych z metalową osłoną oraz przewodem przyłączeniowym (termoparowym) z wyprowadzonymi wolnymi końcami lub zakończonym złączem elektrycznym wg indywidualnych uzgodnień (gniazdo, wtyczka). Osłona chroni spoinę pomiarową przed bezpośrednim kontaktem z mierzonym medium oraz umożliwia właściwe ułożenie i montaż czujnika.

W skład serii 7X-KFT wchodzą następujące konstrukcje:

7A czujniki z osłoną metalową prostą
7B czujniki z osłoną metalową kątową
7C czujniki z kołnierzem lub płytką montażową
7D czujniki z przyłączem gwintowanym
7E czujniki z luźnym przyłączem gwintowanym
7F czujniki z osłoną gwintowaną
7G czujniki kątowe z przyłączem gwintowanym
7J czujniki kablowe bez osłony metalowej
7K czujniki z końcówką oczkową
7L czujniki z kostką metalową
7M czujniki z magnesem
7P czujniki z blaszką montażową
7S czujniki przylgowe do montażu na opaskę

Oznaczenie	
Typ czujnika	7J-37010002-0500.A000
Nr artykułu	25079698

Termopara 1x Cu-CuNi / T z przewodem w izolacji z PFA zakończonym wtyczką mini w kolorze brązowym zgodnie z IEC 584. Spoina eksponowana, długość wyprowadzenia 5 mm.

Parametry techniczne

Typ termopary	1x Cu-CuNi / T
Spoina pomiarowa	eksponowana
Zakres pomiarowy	-40...+260°C
Klasa dokładności	Klasa 1 wg IEC 60584
Długość przewodu AL	5000 mm
Długość wyprowadzeń L1	5 mm
Przewód	2x 0,2 mm (drut)
Izolacja przewodu	PFA
Zakończenie przewodu	wtyczka mini typ T, brązowa, Tmax +200°C

Oznaczenie przewodów kolorami

Oznaczenie żył kolorami wg IEC 60584 biały - brązowy +	

Akcesoria montażowe, śrubunki, kołnierze, osłony montażowe, wtyczki i gniazda zamieszczone są w innych kartach katalogowych oraz na stronie internetowej.

GUENTHER Polska Sp. z o.o.
Technologie pomiaru temperatury

Wroclawska 27C
50-095 Długołęka
Polska

Tel. +48 71 352 70 70
Fax +48 71 352 70 71
biuro@guenther.com.pl · www.guenther.com.pl