



Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I

SpotClip-I to unikatowy produkt opracowany do montażu punktowych lamp halogenowych w panelach konstrukcyjnych i dźwiękochłonnych.

Innowacyjny kołpak dystansowy wyposażony w cztery sprężynujące ramiona może być stosowany zarówno w panelach z płyt gipsowo-kartonowych, jak i w płytach drewnopochodnych.


Kołpak SpotClip-I jest wykonany z niepalnego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Ma bardzo dobre własności temperaturowe i mechaniczne, i może być zamontowany po zakończeniu robót budowlanych. Dzięki temu może być instalowany zarówno w nowych, jak i starych budynkach. Kołpak SpotClip-I jest przystosowany do mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm.

Kołpak SpotClip-I zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem światła a folią izolacyjną i izolacją termiczną dachu.

Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania lub akumulacji ciepła. Prawdopodobnie ma także pozytywny wpływ na długość okresu eksploatacji oświetlenia.



Film instruktażowy: SpotClip



SpotClip-I



SpotClip-I montuje się w suchych konstrukcjach beztynkowych z wełną izolacyjną.



SpotClip-I: Czteroramienny kołpak osłonowy.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem szklanym (PA66GF15%)
Temperatura pracy	-20 °C do +120 °C
Klasa palności	Materiał zgodny z UL94 V0 przy grubości 1,5 mm, Test rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Średnica otworu mocującego min.	Min. Ø otworu mocującego (FH)	Wysokość (H)	Wysokość (H2)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-I	62,0	90,0	82,0	70,0	Czarny (BK)	10 szt.	148-00076

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-I

Właściwości


- Zapewnia zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
- Możliwość montażu w nowych i starych budynkach nawet po zakończeniu robót
- Dodatkowe pazurki na końcach ramion zabezpieczają SpotClip przed przesuwaniem
- Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm
- Maksymalna wysokość oprawy 70 mm
- Inteligentne prowadzenie przewodów dzięki uchwytowi w górnej części kołpaka
- Zmniejsza ryzyko uszkodzenia izolacji w skutek przegrzania i kumulacji ciepła
- Pozostaje sztywny nawet w wyższej temperaturze
- Szybszy i prostszy montaż źródła światła
- Badany zgodnie z normą EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100



SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do wysokości 70 mm i 95 mm.



Dodatkowe pazurki zabezpieczają przed przekrzywieniem się lub przekreśleniem podczas montażu.



Stopki umieszczone na końcach ramion zapewniają, że kołpak stabilnie stoi na płycie gipsowo-kartonowej.



1. Zamontuj przewody zasilające w uchwycie, ściśnij wszystkie cztery ramiona do środka i włóż do otworu w płycie.



2. Zamocuj ostrożnie wszystkie 4 ramiona w wybranym miejscu.



3. Dociśnij pazurki do płyty gipsowej, żeby zapobiec przesuwaniu się kołpaka.



4. Zamontuj oprawę.