



Taśmy elektroizolacyjne, winylowe, Premium - do wymagających zastosowań mechanicznych

HelaTape Flex 2000+

Właściwości

- Profesjonalne, wysoce elastyczne, samoprzylepne, winylowe taśmy elektroizolacyjne o większej grubości do stosowania w różnych warunkach atmosferycznych
- Doskonałe właściwości w szerokim zakresie temperatur od -18°C do +105°C, zgodne z CSA C22.2
- Wrażliwe na nacisk, z wysokiej jakości klejem na bazie kauczuku
- Nie tracą właściwości w niskich temperaturach
- Doskonała odporność na ścieranie, działanie wilgoci, środków chemicznych, promieniowania UV i korozję
- Główna izolacja w przypadku rozgałęzień o napięciu do 1 kV
- Samogasnąca, zgodne ze standardem UL 510



HelaTape Flex 2000+ to najlepszy wybór do profesjonalnego montażu.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Przyczepność do stali	3,0 N/10 mm
Przyczepność do podłoża	2,4 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	300%
Wytrzymałość na rozerwanie	40 N/10 mm
Temp. pracy	-18°C do +105°C

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10701
HTAPE-FLEX2000+38x20	0,21	38,0	20,0 m	Czarny (BK)	710-10705

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.