


Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 zaciski sprężynowe Wyjście przełączające 13/14
- 3 zaciski sprężynowe 0 V
- 4 zaciski sprężynowe 24 V DC



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	zgodnie z SELV/PELV	
Napięcie znamionowe DC [V]	24	
Napięcie wejściowe DC [V]	19,2...30	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms]	10	
Prąd wejściowy (napięcie znamionowe 24 V DC) [A]	40	
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA]	10	
Straty mocy (napięcie nominalne 24 V DC) [W]	0,24	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Temperatura składowania [°C]	-40...70	
Ochrona	IP 20; (od czoła)	
Stopień zabrudzenia	2	

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-3	radiacja poprzez interferencje
	EN 61000-6-2	odporność na zakłócenia

Dane mechaniczne

Waga [g]	67	
Wymiary [mm]	80 x 12,5 x 98	



Moduł zasilający do wyłącznika elektronicznego

Fuse/Standard/24VDC/Module

Połączenie elektryczne

zaciski sprężynowe:

styki - dźwignia/listwa:

Podłączenie

