



L95200

**Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 1P+N wkł.bezpz.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Liczba biegunów | 2 P  |
| Układ biegunów  | 1P+N |

**Konfiguracja**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

**Elementy sterujące i wskaźniki**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sygnalizator optyczny | nie |
|-----------------------|-----|

**Bezpiecznik**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Charakterystyka bezpiecznika | gI<br>gG |
|------------------------------|----------|

**Moc**

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 3.3 W |
|----------------------------------------------|-------|

**Wytrzymałość**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 2000 |
|-----------------------------------------|------|

**Instalacja / Montaż**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Przystosowany do montażu szyn                  | No  |
| Przystosowany do montażu centralnego od frontu | No  |
| Przystosowany do montażu na podłodze           | Yes |

**Norma**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dyrektywa europejska WEEE | dotyczy |
|---------------------------|---------|

**Warunki użytkowania**

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura robocza                                         | -5...40 °C  |
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3           |
| Temperatura przechowywania/transportu                       | -25...80 °C |

**Temperatura**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Temperatura kalibracji | 30 °C |
|------------------------|-------|