

PRZEKAŹNIKI CZASOWE



Właściwości

Uniwersalne zasilanie
Dwa niezależne czasy T1, T2
15 funkcji czasowych
Łatwy w obsłudze
Czytelny wyświetlacz
Zaciski śrubowe

Dane techniczne

Tryby pracy:
99.99 s (0.01 s~)
99 min 99 s (1 s~)
99 h 99 min (1 min~)
Dwa niezależne czasy T1, T2
Zakres zliczania: 0,01s...100h
Napięcie zasilania: 24...230V AC/DC
Wyjście: 16A 250V AC
Temperatura pracy: -20...50°C
Otwór montażowy: 44,5 x 45,5 mm
Wymiary: 45 x 45 x 108 mm

Opis klawiatury



Parametry programowalne

n- 0 wybór trybu pracy
0 - 99.99 s (0.01 s~)
1 - 99 min 99 s (1 s~)
2 - 99 h 99 min (1 min~)
n- 1 ustawianie czasu T1
00.00...01.00...99.99
n- 2 ustawianie czasu T2
00.00...01.00...99.99
n- 3 wybór funkcji
0...14
n- 4 stan domyślny przełącznika
0 - NO
1 - NC
n- 5 blokada do menu
0 nieaktywna, 1 aktywna
aby odblokować naciśnij przycisk enter/esc minimum 5 sekund po załączeniu zasilania
ustawienia fabryczne


Wejścia / wyjścia

ZASILANIE SUPPLY 24...230 VAC/DC	N/-	1
	L/+	2
SYGNAŁ/SIGNAL		3
WYJŚCIE/OUTPUT 16A 250V AC/DC		4
		5


PRZEKAŹNIKI CZASOWE

Wybór trybu pracy


Naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do menu



Za pomocą przycisków zmiany wartości zaznacz n- 0 i naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do parametru




Za pomocą przycisków zmiany wartości wybierz tryb pracy 0-2, po wyborze trybu pracy naciśnij krótko przycisk enter/esc aby zapisać tryb pracy i wyjść z parametru




Wybór funkcji


Naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do menu



Za pomocą przycisków zmiany wartości zaznacz n- 3 i naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do parametru




Za pomocą przycisków zmiany wartości wybierz funkcję 0-14, po wyborze funkcji naciśnij krótko przycisk enter/esc aby zapisać funkcję i wyjść z parametru




Ustawianie czasu T1/T2


Naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do menu



Za pomocą przycisków zmiany wartości zaznacz n- 1 i naciśnij długo przycisk enter/esc aby wejść do parametru



Za pomocą przycisków zmiany wartości ustaw czas 0...9999, po ustawieniu czasu naciśnij krótko przycisk enter/esc aby zapisać czas i wyjść z parametru



PRZEKAŹNIKI CZASOWE

Funkcje czasowe

