

**Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 3
Push, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**
Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



EAN:	4013288218933	Wymiar:	530x55x55 mm
Numer części:	05075626001	Waga:	1500 g
Numer artykułu:	Click-Torque C 3 Push R/L	Kraj pochodzenia:	TW
Numer taryfy celnej: 82041100			



- Do pracy w kierunku prawym i lewym dzięki płynnemu przełączaniu za pomocą zabezpieczonego przed zgubieniem czworokątnego zabieraka przetykanego
- Zakres pomiarowy: 40-200 Nm; dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 zębów i zabierak czworokątny 1/2" do współpracy z kluczami nasadowymi
- Prosta regulacja i zabezpieczenie żadanego momentu obrotowego za pomocą słyszalnego i wyczuwalnego zablokowania po osiągnięciu wartości skali
- Słyszalny i wyczuwalny mechanizm wyzwalaający sygnalizujący osiągnięcie ustawionej wartości momentu obrotowego

Klucz dynamometryczny w niepowtarzalnym wzornictwie firmy Wera. Do dokręcania w prawą i lewą stronę. Bardzo wytrzymałe wykonanie i wysoka dokładność zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Łatwe ustawienie i zabezpieczenie wartości domyślnej. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali ułatwia również pewne ustawienie żadanego momentu obrotowego. Wytrzymały mechanizm wyzwalaający uruchamia wyraźnie słyszalny i wyczuwalny sygnał po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. Z zabezpieczonym przed zgubieniem zabierakiem czworokątnym do zmiany kierunku pracy. Zabierak czworokątny 1/2" do współpracy z kluczami nasadowymi.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastawny klucz dynamometryczny do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque C 3

Push, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Nastawne klucze dynamometryczne do dokręcania w prawo i lewo Click-Torque Push



Do pracy w prawą i lewą stronę

Dokładność

Łatwa obsługa i niezawodność




Zmiana kierunku dokręcania za pomocą czworokątnego zabieraka przetykanego



Klucz dynamometryczny Click-Torque przeznaczony do dokręcania w prawo i lewo. Bardzo płynna zmiana kierunku dzięki zabezpieczonemu przed zgubieniem czworokątnemu zabierakowi przetykanemu.



Dokładność pomiaru do $\pm 3\%$ zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Łatwa regulacja i zabezpieczenie zadanego momentu obrotowego; odczyt na skali głównej i precyzyjnej.

Łatwe ustawianie

Mechanizm wyzwalający

Solidna konstrukcja



Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie przy osiągnięciu wartości skali.




Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego uruchamia się słyszalny i wyczuwalny mechanizm.



Bardzo solidna konstrukcja z zabezpieczonym przed zgubieniem czworokątnym zabierakiem przetykanym, mechanizm zapadkowy z drobnym uzębieniem (45 zębów) i ergonomiczną rękojścią 2-komponentową.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075626001	1/2"	1,0	40-200	30-146	510	140	47	43	18,5	20 5/64"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de