

ELEKTROMECHANISCHE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR

SICK
Sensor Intelligence.

Bestelinformatie



Type	Artikelnr.
i17-SA213	6025067

De actuator moet apart worden besteld. Voor details zie "Accessoires".

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/i17S

Actuator niet bij levering inbegrepen



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Aantal gedwongen verbreekcontacten	2
Aantal maakcontacten	1
Retentiekraft	≤ 12 N
Activeringsfrequentie	≤ 7.200 /h
Activeringsrichtingen	3
Startsnelheid	≤ 10 m/min

Veiligheidstechnische karakteristieken

B _{10d} -waarde	2 x 10 ⁶ schakelcycli (bij geringe belasting)
Model	Model 2 (EN ISO 14119)
Coderingsniveau actuator	Laag coderingsniveau (EN ISO 14119)
Veilige toestand bij storing	De schakelaar heeft geen interne foutdetectie en kan bij een fout geen veilige toestand innemen. De foutdetectie vindt plaats met de aangesloten veiligheidsgerichte logische eenheid.

Functies

Veilige serieschakeling	Geen, alleen enkele bedrading (met diagnose)
-------------------------	--

Interfaces

Aansluittype	Kabelinvoer, 3 x M20
Kabeldoorsnede	≤ 1,5 mm ²

Elektrische gegevens

Schakelprincipe	Sleepschakelement
Gebruikscategorie	AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1)
Nominale bedrijfsstroom (-spanning)	3 A (240 V AC) 2 A (24 V DC)
Nominale isolatiespanning U _i	240 V
Piekspanningbestendigheid U _{imp}	2.500 V
Beveiliging tegen kortsluiting	2 A gG

Schakelspanning	≥ 5 V DC
Schakelstroom (schakelspanning)	≥ 5 mA (5 V DC)

Mechanische gegevens

Gewicht	+ 0,19 kg
Materiaal behuizing	Thermoplast, glasvezelversterkt
Mechanische levensduur	1 x 10 ⁶ schakelcycli


Omgevingsgegevens

Isolatieklasse	IP67 (IEC 60529)
Bedrijfsomgevingstemperatuur	-20 °C ... +80 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C ... +80 °C

Classificaties


eCl@ss 5.0	27272602
eCl@ss 5.1.4	27272602
eCl@ss 6.0	27272602
eCl@ss 6.2	27272602
eCl@ss 7.0	27272602
eCl@ss 8.0	27272602
eCl@ss 8.1	27272602
eCl@ss 9.0	27272602
eCl@ss 10.0	27272602
eCl@ss 11.0	27272602
eCl@ss 12.0	27272602
ETIM 5.0	EC002592
ETIM 6.0	EC002592
ETIM 7.0	EC002592
ETIM 8.0	EC002592
UNSPSC 16.0901	39122205

Maattekening (Afmetingen in mm (inch))



Schakelweggrafiek

Weergave contacten bij eruit trekken van de actuator (volledig ingestoken = 0 mm)



Schakelementen

	Actuator inserted	Actuator removed
Switching element 21		

Switching element 21:
2 positive action N/C contacts + 1 N/O contact

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com