



RLT-U

Listwy rolkowe

technopolimer lub poliuretan



Specyfikacja

Wykonania standardowe

Uchwyt rolek z żywicy na bazie acetalu (POM), kolor czarny.

- **RLT-U-PA:** rolki z technopolimeru na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, odporność na temperaturę +90°/-20°C.
- **RLT-U-TPU:** rolki z termoplastycznego poliuretanu (TPU), twardość 92 Shore A, kolor szary, odporność na temperaturę +70°/-20°C.


Informacje

Właściwości i zastosowania

- System przeznaczony jest do tworzenia powierzchni transportowych i magazynowych, przydatnych w różnych aplikacjach i sektorach przemysłu: buforów załadunkowych i rozładunkowych maszyn, systemach transportu wewnętrznego i pakowania, urządzeniach pakujących, itp.
- Listwy rolkowe RLT-U-PA służą do transportu ciężkich materiałów. RLT-U-TPU z termoplastycznego poliuretanu, o właściwościach nie rysujących oraz antypoślizgowych, są dedykowane do kontaktu z delikatnymi materiałami jak np.: szkło, drewno.
- Niski współczynnik tarcia między rolką a oprawą eliminuje konieczność smarowania.
- Listwy rolkowe mogą być łatwo demontowane i wymieniane, bez konieczności demontażu całego toru transportowego (Rys. 1). Specjalny kształt profilu umożliwia zatrzaskowy montaż listw rolkowych, bez konieczności użycia jakichkolwiek śrub, lub innych elementów łączących. Profile aluminiowe mogą być używane wielokrotnie.
- Listwy rolkowe można rozdzielać w zakresie określonej sekcji (rys. 2), tworząc tym samym toru transportowe o pożądanej długości.

DANE TECHNICZNE

Patrz: [ELEROLL Modułowy system transportu](#).




Wykonania specjalne na życzenie

Wykonania specjalne na życzenie

Rolki w innych kolorach (np. czerwone, żółte, zielone, do tworzenia specjalistycznych rozwiązań kanbanowych).

*Znak handlowy



Kod	Karta produktu	Waga [g]
429811	RLT-U-TPU	114

Kod	Karta produktu	Waga [g]
429806	RLT-U-PA	106