



Mikroprocesorowy miernik temperatury z wejściem termometrycznym Pt100 lub J, K

- programowalne parametry ustawień czujnika temperatury
- sygnalizacja błędów
- obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

	E3/A	E5/A
Wejście	Pt100	termopara J, K
Zakres pomiarowy.....	-80,0÷800°C	0÷999°C
Rozdzielczość.....	0,1°C w zakresie -99,9...99,9°C	
	1°C w pozostałej części zakresu	

Odczyt cyfrowy LED..... 3 cyfry 12mm
 Zasilanie230Vac (± 10%)
 Zakres temperatur pracy -10÷50°C
 Zakres wilgotności względnej... 0÷80%RH (bez kondensacji)


Sposób Zamawiania

SCL12/


Wejście	Kod
Pt100	E3/A
J, K	E5/A

Dane Montażowe

Wymiary..... 75x33x63mm
 Okno tablicy..... 71x29mm



Listwa Zaciskowa



Wersja 1.0.0 2008-05-20