


启星 CEE/IEC 国际标准 插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 插头Plug

型号MODEL

16	3	QX247	QX248	QX249		QX2168	QX2271	10	131
	4	QX250	QX251	QX252	QX253	QX254	QX255	10	144
	5	QX256	QX257	QX3	QX2014	QX2189	QX2243	10	169
32	3	QX259	QX260	QX261		QX2195	QX2341	10	232
	4	QX262	QX263	QX264	QX265	QX266	QX267	10	255
	5	QX268	QX269	QX4	QX2015	QX2244	QX2178	10	292
63	3	QX1226	QX1227	QX1228				5	590
	4	QX1229	QX1230	QX1231	QX1232			5	643
	5	QX1233	QX1234	QX1235				5	697

IP44 CEE/IEC 相位转换插头Phase Inverter Plug

16	5		QX318	QX319				10	171
32	5		QX321	QX322				10	291

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		137	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
b		110	119	121					b	144	144	148					b	179.4	179.4	179.4				
c		43.5	49.5	56	1.5-2.5				c	57	57	63.3	4-6				c	69.1	69.1	69.1	10-16			
d		38.5	43.8	50					d	51	51	56.5					d	63	63	63				
e		17.5	21.5	26.5					e	26	26	30.3					e	36.5	36.5	36.5				
f		47	52	60					f	62	62	68.7					f	75.3	75.3	75.3				
g		58	66.7	75					g	80.7	80.7	89					g	100.1	100.1	100.1				

启星 CEE/IEC 国际标准 插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 插头Plug

型号 MODEL

16	3	QX277	QX278	QX279					10	154
	4	QX280	QX281	QX282		QX283	QX284	QX285	10	170
	5	QX286	QX287	QX288					10	205
32	3	QX289	QX290	QX291					10	275
	4	QX292	QX293	QX294	QX2175	QX295	QX296	QX297	10	296
	5	QX298	QX299	QX300					10	342
63	3	QX1570	QX1571	QX1572					5	660
	4	QX1108	QX1109	QX1110	QX21110	QX1111			5	711
	5	QX1112	QX1113	QX1114		QX2958			5	765
125	3	QX3399	QX3400	QX23401					1	1059
	4	QX1441	QX1442	QX1443		QX1444			1	1189
	5	QX1445	QX1446	QX1447		QX3173			1	1293

IP67 CEE/IEC 相位转换插头Phase Inverter Plug

16	5		QX325					10	207
32	5	QX327	QX328					10	341

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	16				32				63				125				125			
	安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp			
极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	
a	140	142	144	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	173	173	177	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	238.9	238.9	238.9	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	286	286	286	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
b	116	119	121		b	144	144	148		b	179.5	179.5	179.5		b	219	219	219		
c	24.7	26	27	1.5—2.5	c	32.5	32.5	32.5	4—6	c	51.1	51.1	51.1	10—16	c	57	57	57	25—35	
d	70.2	78	87		d	93.3	93.3	101		d	112.9	112.9	112.9		d	131	131	131		
e	38.5	43.8	50		e	51	51	56.5		e	63	63	63		e	75.1	75.1	75.1		
f	17.5	21.5	26.5		f	25	25	30.3		f	36.5	36.5	36.5		f	42.5	42.5	42.5		
g	47	52	60		g	62	62	68.7		g	75.3	75.3	75.3		g	87.2	87.2	87.2		


A

启星 CEE/IEC 国际标准 连接器

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Connector

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 连接器 Connector

型号 MODEL

16	3	QX509	QX510	QX511		QX2441	QX2517	10	170
	4	QX512	QX513	QX514	QX515	QX516	QX517	10	197
	5	QX518	QX519	QX5	QX2026	QX2193	QX2495	10	229
32	3	QX521	QX522	QX523		QX2196	QX2674	10	305
	4	QX524	QX525	QX526	QX527	QX528	QX529	10	318
	5	QX530	QX531	QX6	QX2027	QX2245	QX2493	10	367
63	3	QX1236	QX1237	QX1238				5	704
	4	QX1239	QX1240	QX1241	QX1242			5	768
	5	QX1243	QX1244	QX1245				5	804

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	165	156.5	161.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	200	200	205	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	257	257	257	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max									
	b	80.6	82.3	88		b	106.5	106.5	108.7		b	112.5	112.5	112.5										
	c	51.3	51.8	52.1	1.5-2.5	c	64.2	64.2	65	4-6	c	95	95	95	10-16									
	d	49.5	55.7	63		d	64.2	64.2	70.8		d	77.4	77.4	77.4										
	e	86	90	97		e	101.8	101.8	111		e	108	108	108										
	f	34.7	37	37		f	37	37	37		f	34	34	34										
	g	57	61.2	69		g	71.6	71.6	79.5		g	92	92	92										

启星 CEE/IEC 国际标准 连接器

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Connector

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4极Pole 4时h 5极Pole 4时h	3极Pole 6时h 4极Pole 9时h 5极Pole 9时h	3极Pole 9时h 4极Pole 6时h 5极Pole 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 连接器 Connector

型号 MODEL

16	3	QX539	QX540	QX541					10	186
	4	QX542	QX543	QX544		QX545	QX546	QX547	10	214
	5	QX548	QX549	QX550					10	267
32	3	QX551	QX552	QX553					10	350
	4	QX554	QX555	QX556	QX2177	QX557	QX558	QX559	10	370
	5	QX560	QX561	QX562					10	417
63	3	QX1573	QX1574	QX1575					5	753
	4	QX1115	QX1116	QX1117		QX1118			5	791
	5	QX1119	QX1120	QX1121		QX3352			5	857
125	3	QX3389	QX3390	QX43391					1	1219
	4	QX1448	QX1449	QX1450		QX1451			1	1372
	5	QX1452	QX1453	QX1454		QX3174			1	1509

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125				
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
	a	160	164	167	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	203	203	205.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	260	260	260	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	315	315	315	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	315	315	315
	b	54.7	55.5	56.3		b	67.5	67.5	68		b	104	104	104		b	116	116	116		b	116	116	116		b	116	116	116		b	116	116	116
	c	90	101	103	1.5-2.5	c	100	100	137.7	4-6	c	95	95	95	10-16	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130	25-35	c	130	130	130
	d	49.5	55.7	63	d	64.2	64.2	70.8	d	77.4	77.4	77.4	d	89.5	89.5	89.5	d	89.5	89.5	89.5	d	89.5	89.5	89.5	d	89.5	89.5	89.5	d	89.5	89.5	89.5		
	e	71.7	80.6	89	e	95.5	95.5	101.9	e	109	109	109	e	121	121	121	e	121	121	121	e	121	121	121	e	121	121	121	e	121	121	121		
	f	79.7	86.6	93	f	98.3	98.3	104.9	f	112.5	112.5	112.5	f	125	125	125	f	125	125	125	f	125	125	125	f	125	125	125	f	125	125	125		
	g	34.7	37	37	g	37	37	37	g	34	34	34	g	34.5	34.5	34.5	g	34.5	34.5	34.5	g	34.5	34.5	34.5	g	34.5	34.5	34.5	g	34.5	34.5	34.5		


A

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Straight Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL

16	3	QX1628/QX1365	QX1629/QX1665/QX1366	QX1367		QX3054	QX3055	10	137
	4	QX1388	QX1389	QX1390	QX1391	QX1392	QX1393	10	159
	5	QX1384	QX1386	QX1385	QX3057	QX3059	QX3060	10	191
32	3	QX1394	QX1395	QX1396				10	199
	4	QX1397	QX1398	QX1399	QX1400	QX1401	QX1402	10	216
	5	QX3449	QX3454	QX3451	QX3425	QX3455	QX3447	10	241
63	3	QX1260	QX1261	QX1262				5	522
	4	QX1246	QX1247	QX1248	QX1249			5	562
	5	QX1250	QX1251	QX1252				5	625

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16				安培 Amp	16				安培 Amp	32				安培 Amp	32				安培 Amp	63				安培 Amp	63			
	极数 Poles	3	3	3	4	5	极数 Poles	3	3	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
	a	55	66	75	75	75	h	75	75	84.6	90	94	a	75	75	75	h	96	96	102	a	107	107	107	h	113	113	113		
	b	55	66	75	75	75	h1	19	19	9.6	15	19.2	b	75	75	75	h1	20	20	21.4	b	100	100	100	h1	5.5	5.5	5.5		
	c	51	51	51	51.5	52	k	33	33	33	33	34	c	61	61	62	k	41	41	41.5	c	80	80	80	k	55	55	55		
	d	45	52	60	60	60	l	44	44	44	52	54.5	d	60	60	60	l	58	58	62	d	85	85	85	l	88	88	88		
	e	45	52	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大					e	60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大					e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大					
f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max					f	5.5	5.5	5.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max					f	6.5	6.5	6.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max						
g	8	8	8	8	8	1.5-2.5					g	8	8	8	4-6					g	12	12	12	10-16						
g.1	2	2	2	2	2						g.1	2	2	2						g.1	2	2	2							

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Straight Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 法兰尺寸 Flange Size 75×75 mm(16A) , 85×75mm(32A) , 暗装插座 Panel Mounted Socket

型号 MODEL

16	3	QX217	QX218	QX219					10	160
	4	QX220	QX221	QX222		QX223	QX224	QX225	10	183
	5	QX226	QX227	QX228					10	223
32	3	QX229	QX230	QX231					10	265
	4	QX232	QX233	QX234	QX2123	QX235	QX236	QX237	10	283
	5	QX238	QX239	QX240					10	306
63	3	QX1263	QX1264	QX1265					5	573
	4	QX1122	QX1123	QX1124		QX1125			5	603
	5	QX1126	QX1127	QX1128					5	673
125	3	QX63379	QX3380	QX63381					5	1043
	4	QX1455	QX1456	QX1457		QX1458			5	1171
	5	QX1459	QX1460	QX1461		QX3283			5	1324

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp				16				安培 Amp				16				安培 Amp				32				安培 Amp				32				安培 Amp				63				安培 Amp				63				安培 Amp				125				安培 Amp				125			
	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5								
	a				75	75	75	h				83	88	93	a				85	85	85	h				99	99	105	a				107	107	107	h				113	113	113	a				130	130	130	h				128	128	128								
	b				75	75	75	i				78	85	93	b				75	75	75	i				103	103	110	b				100	100	100	i				118	118	118	b				130	130	130	i				135	135	135								
	c				55	56	59	k				30	31	32	c				68	68	69	k				40	40	41	c				84	84	84	k				55	55	55	c				116	116	116	k				43	43	43								
	d				60	60	60	l				45	54	55	d				60	60	60	l				60	60	62	d				85	85	85	l				88	88	88	d				104	104	104	l				105	105	105								
	e				60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				e				60	60	60	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				e				77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				e				104	104	104	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max																							
	f				5.5	5.5	5.5					f				5.5	5.5	5.5					f				6.5	6.5	6.5					f				6.5	6.5	6.5																								
	g				10	10	10	1.5-2.5				g				10	10	10	4-6				g				14	14	14	10-16				g				19.5	19.5	19.5	25-35																							
	g.1				2	2	2					g.1				2	2	2					g.1				2	2	2					g.1				2	2	2																								


A

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装斜插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Angle Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 法兰尺寸 Flange Size 73.5 × 64 mm(16A,3P) , 100 × 92mm (16A,4P/5P、32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket
型号 MODEL

16	3	QX1462	QX1463	QX1464		QX3186	QX3187	10	137
	4	QX1465	QX1466	QX1467	QX1468	QX1469	QX1470	10	185
	5	QX1471	QX1472	QX1473	QX3188	QX3189	QX3190	10	205
32	3	QX1491	QX1492	QX1493		QX3201	QX3202	10	237
	4	QX1494	QX1495	QX1496	QX1497	QX1486	QX1487	10	256
	5	QX1498	QX1499	QX1500	QX3191	QX3192	QX3193	10	281
63	3	QX1146	QX1147	QX1148				5	534
	4	QX1149	QX1150	QX1151	QX1152			5	553
	5	QX1153	QX1154	QX1155				5	602

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	73.5	100	100	k	46	32	33	a	100	100	100	k	55	55	48	a	110	110	110	k	62	62	62
	b	64	92	92	l	55	70	70	b	92	92	92	l	73	73	76	b	106	106	106	l	90	90	90
	c	52	58	58	l1	65	80	80	c	59	59	60	l1	85	85	88	c	67.5	67.5	67.5	T	3	3	3
	d	60	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	α	20°	20°	20°	d	85	85	85	l1	99	99	99
	e	52	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	77	77	77	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	77	77	77	α	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				
	f	5.3	5.3	5.3				f	5.5	5.5	5.5				f	6.5	6.5	6.5						
	g	7	8	8	1.5-2.5			g	8	8	8	4-6			g	12	12	12						
	g.1	2	2	2				g.1	2	2	2				g.1	2	2	2	10-16					
h	79	105	108				h	107	107	112				h	134	134	134							

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装斜插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Angle Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 4时 h 4时 h 4时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 6时 h 9时 h 9时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 9时 h 6时 h 6时 h	4极 Pole 3时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 7时 h 7时 h 7时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 10时 h 10时 h 10时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 2时 h 2时 h 2时 h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 法兰尺寸 Flange Size 73.5 × 64 mm(16A,3P), 100 × 92mm (16A,4P/5P、32A), 暗装插座 Panel Mounted Socket
型号 MODEL

16	3	QX1474	QX1475	QX1476					10	151
	4	QX1477	QX1478	QX1479		QX1480	QX1481	QX1482	10	204
	5	QX1483	QX1484	QX1485					10	237
32	3	QX1501	QX1502	QX1503					10	284
	4	QX1504	QX1505	QX1506	QX2223	QX1507	QX1567	QX1568	10	300
	5	QX1489	QX1490	QX1551					10	324
63	3	QX2179	QX2180	QX2181					5	575
	4	QX203	QX204	QX205		QX206			5	603
	5	QX207	QX208	QX209		QX3507			5	653
125	3	QX2071	QX3575	QX2091					5	939
	4	QX210	QX211	QX212		QX213			5	1080
	5	QX214	QX215	QX216					5	1217

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp				16				安培 Amp				16				安培 Amp				32				安培 Amp				32				安培 Amp				63				安培 Amp				63				安培 Amp				125				安培 Amp				125			
	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5								
a					73.5	100	100	i				78	85	96	a				100	100	100	i				103	103	110	a				110	110	110	h				115	115	115	a				114	114	114	h				125	125	125								
b					64	92	92	k				46	32	33	b				92	92	92	k				55	55	48	b				106	106	106	i				117	117	117	b				110	110	110	i				135	135	135								
c					52	59	62	l				55	70	70	c				64	64	66	l				73	73	76	c				83	83	83	l				90	90	90	c				75	76	75	l				100	100	100								
d					60	85	85	ll				66	80	80	d				86	85	85	ll				86	85	88	d				86	85	85	ll				99	99	99	d				90	90	90	ll				107	107	107								
e					52	77	77	α				20°	20°	20°	e				77	77	77	α				20°	20°	20°	e				77	77	77	k				62	62	62	e				90	90	90	k				98	98	98								
f	5.3				5.3	5.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				f				5.5	5.5	5.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				f				6.5	6.5	6.5	α				20°	20°	20°	f				6.2	6.2	6.2	α				15°	15°	15°															
g	7				8	8					g				8	8	8					g				12	12	12	g				12	12	12	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				g				13	13	13	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max																	
g1	2				2	2	g1				2	2	2	g1				2	2	2	g1				2	2	2	g1				2	2	2	g1					2	2	2																						
h	84				103	105					h				109	109	113					T				3	3	3					10-16												25-35																			


A

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电 流 Current	极 数 Poles	110V 50/60Hz			230V 50/60Hz			400V 50/60Hz			500V 50/60Hz			>50-500V 100-300Hz			>50-500V 300-500Hz			包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h	4极Pole 4时h	5极Pole 4时h	3极Pole 6时h	4极Pole 9时h	5极Pole 9时h	3极Pole 9时h	4极Pole 6时h	5极Pole 6时h	3极Pole 7时h	4极Pole 7时h	5极Pole 7时h	3极Pole 10时h	4极Pole 10时h	5极Pole 10时h	3极Pole 2时h	4极Pole 2时h	5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 暗装插头 Panel Mounted Plug

型号 MODEL

16	3	QX810	QX812	QX9813				10	127
	4	QX9811	QX837	QX813	QX814			10	147
	5	QX9812	QX9837	QX815				10	162
32	3	QX816	QX817	QX9815				10	188
	4	QX9816	QX838	QX819	QX820			10	205
	5	QX9817	QX9839	QX821				10	235
63	3	QX822	QX1981	QX9821				5	436
	4	QX9822	QX1984	QX1982	QX824			5	489
	5	QX91983	QX91984	QX1688				5	539

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	85.7	85.7	85.7	g.1	2	2	2	a	110	110	110	g.1	2	2	2
	b	85.7	85.7	85.7	l	32	36	42	b	85.7	85.7	85.7	l	47	47	50	b	106	106	106	l	80	80	80
	c	72	72	72	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				c	90	90	90	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				c	85	85	85	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			
	d	69.5	69.5	69.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	69.5	69.5	69.5	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d	90	90	90	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			
	e	69.5	69.5	69.5	1.5–2.5				e	69.5	69.5	69.5	4–6				e	90	90	90	10–16			
	f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5				
g	10	10	10					g	10	10	10					g	11	11	11					

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 暗装插头 Panel Mounted Plug

型号 MODEL

16	3	QX825	QX826	QX8261				10	152
	4	QX8251	QX839	QX827	QX828			10	175
	5	QX8252	QX8391	QX829				10	196
32	3	QX830	QX831	QX8291				10	228
	4	QX8301	QX840	QX832	QX833			10	242
	5	QX8302	QX8401	QX834				10	286
63	3	QX835	QX836	QX12837				5	483
	4	QX123703	QX3704	QX3656	QX3657			5	532
	5	QX123658	QX123659	QX3658				5	590
125	3	QX123664	QX3665	QX123665				5	886
	4	QX123412	QX3413	QX3583	QX3600			5	1024
	5	QX123601	QX123602	QX1983				5	1132

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp				16				安培 Amp				32				安培 Amp				32				安培 Amp				63				安培 Amp				63				安培 Amp				125				安培 Amp				125																																																																											
	极数 Poles				3				4				5				极数 Poles				3				4				5				极数 Poles				3				4				5				极数 Poles				3				4				5																																																																			
	a				85.7				85.7				85.7								32				36				42				a				85.7				85.7				85.7								47				47				50				a				110				110				110								80				80				80				a				130				130				130								96				96				96			
	b				85.7				85.7				85.7				s				71				79				89				b				85.7				85.7				85.7				s				94				94				102				b				106				106				106				s				113				113				113				b				130				130				130				s				131				131				131			
	c				72				72				72				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				90				90				90				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				86				86				86				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				112				112				112				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d				104				104				104				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max																															
	d				69.5				69.5				69.5								d				69.5				69.5				69.5								d				90				90				90								d				104				104				104																																																							
	e				69.5				69.5				69.5				1.5-2.5				e				69.5				69.5				69.5				4-6				e				90				90				90				10-16				e				104				104				104				25-35																																																			
	f				5.5				5.5				5.5				f				5.5				5.5				5.5				f				5.5				5.5				5.5				f				6.5				6.5				6.5																																																																			
	g				10				10				10				g				10				10				10				g				11				11				11				g				25				25				25																																																																			
	g.1				2				2				2				g.1				2				2				2				g.1				2				2				2				g.1				2				2				2																																																																			


A

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 明装插头 Surface Mounted Plug

型号 MODEL

16	3	QX331	QX332	QX333				10	220
	4	QX334	QX335	QX336	QX337	QX921	QX922	8	243
	5	QX340	QX341	QX342	QX2359	QX2668	QX2400	10	269
32	3	QX343	QX344	QX345				10	336
	4	QX346	QX347	QX348	QX349			10	355
	5	QX352	QX353	QX354	QX2386			10	387
63	3	QX12164	QX3606	QX12174				2	740
	4	QX3554	QX3564	QX3607	QX3584			2	860
	5	QX3594	QX3604	QX3608				2	928

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	64.2	64.2	64.2	M	25	25	25	a	90.2	90.2	90.2	M	32	32	32	a	133.3	133.3	133.3	M	40	40	40
	b	77.5	77.5	77.5	M* 1个M26堵头 1Pcs M26 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut	b	79	79	79	M* 1个M32堵头 1Pcs M32 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut	b	107.8	107.8	107.8	M* 1个M40堵头 1Pcs M40 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut									
	c	88	88	88		c	98.5	98.5	98.5		c	136	136	136										
	d	94.6	94.6	94.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			d	120.7	120.7	120.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			d	171.3	171.3	171.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大					
	e	114.9	122.6	129.9	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	145	145	151.8	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			e	180.1	180.1	180.1	Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max					
	f	129.4	129.9	128.3	1.5-2.5			f	162.8	162.8	161.8	4-6			f	219.4	219.4	219.4	10-16					
	g	5.5	5.5	5.5				h	5.5	5.5	5.5				h	6	6	6						
h	5	5	5				g	5	5	5				g	5	5	5							

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4时h 4时h	4极Pole 6时h 9时h 9时h	5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 明装插头 Surface Mounted Plug

型号 MODEL

16	3	QX3317	QX1003	QX3337				10	245
	4	QX3347	QX3357	QX1004	QX3377	QX9217	QX9227	10	271
	5	QX3407	QX3417	QX1005	QX23597	QX26687	QX24007	10	303
32	3	QX3437	QX1006	QX3457				10	380
	4	QX3467	QX3477	QX1007	QX3497			10	397
	5	QX3527	QX3537	QX1008	QX23867			10	433
63	3	QX1216	QX1107	QX1217				2	852
	4	QX355	QX356	QX357	QX358			2	917
	5	QX359	QX360	QX361				2	969

参数 Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp				16				安培 Amp				16				安培 Amp				32				安培 Amp				32				安培 Amp				63				安培 Amp				63																	
	极数 Poles				3	4	3	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5																				
a					64.2	64.2	64.2	M								25	25	25	a								90.2	90.2	90.2	M								32	32	32	a								133.3	133.3	133.3	M								40	40	40
b					77.5	77.5	77.5	M* 1个M25插头 1Pcs M25 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut				b				79	79	79	M* 1个M32插头 1Pcs M32 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut				b				107.8	107.8	107.8	M* 1个M40插头 1Pcs M40 Blind Cable 可剪断 Entry Can Cut				b				180.1	180.1	180.1																						
c					88	88	88					c											98.5	98.5	98.5	c												136	136	136	c								219.4	219.4	219.4											
d					94.6	94.6	94.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d				120.7	120.7	120.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d				171.3	171.3	171.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				d				219.4	219.4	219.4																						
e					116.5	105	134.4					e											148.4	148.4	155.4	e												180.1	180.1	180.1	e								219.4	219.4	219.4											
f					129.4	129.9	128.3	1.5-2.5				f				162.8	162.8	161.8	4-6				f				219.4	219.4	219.4	10-16				f				219.4	219.4	219.4																						
h					5.5	5.5	5.5	h				5.5	5.5	5.5	h				5.5	5.5	5.5	h				5.5	5.5	5.5	h				5.5	5.5	5.5																											
g					5	5	5	g				5	5	5	g				5	5	5	g				5	5	5	g				5	5	5																											


A

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4时h 5极Pole 4时h	3极Pole 6时h 4极Pole 9时h 5极Pole 9时h	3极Pole 9时h 4极Pole 6时h 5极Pole 6时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket

型号 MODEL

16	3	QX100	QX101	QX102		QX2169	QX2241	10	211
	4	QX103	QX104	QX105	QX106	QX107	QX108	8	274
	5	QX109	QX110	QX111	QX2000	QX2188	QX2199	10	315
32	3	QX1420	QX1421	QX1422		QX3139	QX3134	10	420
	4	QX1423	QX1424	QX1425	QX1426	QX1427	QX1428	10	435
	5	QX1555	QX1556	QX1557	QX3152	QX3154	QX3149	10	469
63	3	QX1136	QX1137	QX1138				3	931
	4	QX1139	QX1140	QX1141	QX1142			3	942
	5	QX1143	QX1144	QX1145				3	1008

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	87	100	100	M	20	20	20	a	128	128	128	M	32	32	32	a	171	171	171	M	40	40	40
	b	62	67	67	M*	1个M20堵头 1Pcs M20 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	71	71	71	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	95	95	95	M*	1个M40堵头 1 Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut		
	c	110	125	131					c	147	147	152					c	165	165	165				
	d	40	-	-	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			d	11	11	11	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			d	133	133	133	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max					
	d1	-	11	11				e	68	68	68				e	108	108	108						
	e	50	59	59	1.5-2.5			f	5.3	5.3	5.3	4-6			f	6	6	6	10-16					
	f	4.5	5	5				g	4	4	4				g	5	5	5						
	g	4	4	4				h	158	158	160				h	216	216	216						
h	115	118	128											i	136	136	136							

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket

型号 MODEL

16	3	QX1193	QX1192	QX1211					10	283
	4	QX1194	QX1195	QX1196		QX1197	QX1212	QX1213	10	317
	5	QX1198	QX1199	QX1200					10	363
32	3	QX1201	QX1202	QX1203					10	457
	4	QX1204	QX1205	QX1206	QX2644	QX1207	QX1214	QX1215	10	476
	5	QX1208	QX1209	QX1210					10	524
63	3	QX856	QX128	QX129					3	959
	4	QX130	QX131	QX132		QX133			3	998
	5	QX134	QX135	QX136		QX2007			3	1060
125	3	QX1371	QX1381	QX1361					1	2181
	4	QX137	QX138	QX139		QX140			1	2329
	5	QX141	QX142	QX143		QX2139			1	2477

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
极数 Poles		3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	96	96	96		M	25	25	25	a	120	120	120	M	32	32	32	a	171.3	171.3	171.3	M	40	40	40	a	260	260	260	M	50	50	50
b	89.5	89.5	89.5		M*	1个M25堵头 1Pcs M25 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	100	100	100	M*	1个M32堵头 1Pcs M32 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	136	136	136	M*	1个M40堵头 1Pcs M40 Blind cable 可剪断 entry Can Cut			b	160	160	160	M*	2×40 2×40 2×40		
c	117.5	125.5	133						c	145	145	152					c	169	169	169					c	199	199	199				
d	65	65	65			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			d	91	91	91		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			d	134.5	134.5	134.5		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			d	240	240	240				
e	77.5	77.5	77.5						e	79	79	79					e	108	108	108					e	140	140	140				
e1	101	101	101			1.5-2.5			e1	112	112	112		4-6			e1	157	157	157		10-16			e1	140	140	140				
f	5.5	5.5	5.5						f	5.5	5.5	5.5					f	6	6	6					f	8.1	8.1	8.1				
g	5.2	5.2	5.2						g	5.5	5.5	5.5					g	5.5	5.5	5.5					g	8	8	8				
h	132.5	134	135.5						h	162	162	164					h	218	218	218					h	305	305	305				

启星 CEE/IEC 国际标准 插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 插头Plug 16A-63A

型号MODEL

16	3	QX-247	QX-248	QX-249		QX-2168	QX-2271	10	110
	4	QX-250	QX-251	QX-252	QX-253	QX-254	QX-255	10	128
	5	QX-256	QX-257	QX-3	QX-2014	QX-2189	QX-2243	10	149
32	3	QX-259	QX-260	QX-261		QX-2195	QX-2341	10	174
	4	QX-262	QX-263	QX-264	QX-265	QX-266	QX-267	10	190
	5	QX-268	QX-269	QX-4	QX-2015	QX-2244	QX-2178	10	222
63	3	QX-1226	QX-1227	QX-1228				5	472
	4	QX-1229	QX-1230	QX-1231	QX-1232			5	521
	5	QX-1233	QX-1234	QX-1235				5	567

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		128	132.5	139.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	162	162	162	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				a	215.5	215.5	215.5	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
b		95	99.5	106.5					b	125	125	125					b	180.5	180.5	180.5				
c		40	40	40	1.5-2.5				c	48.5	48.5	48.5	4-6				c	87.3	87.3	87.3	10-16			
d		59.2	66.3	76.3					d	81	81	89.5					d	98.7	98.7	98.7				
e		39	44	50					e	50.5	50.5	56.5					e	63	63	63				
f		17.5	21.6	26.6					f	25	25	30					f	36.5	36.5	36.5				
g		47	53.5	62					g	63	63	69.5					g	75.3	75.3	75.3				

启星 CEE/IEC 国际标准 插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4极Pole 4时h 5极Pole 4时h	3极Pole 6时h 9时h 4极Pole 9时h 5极Pole 9时h	3极Pole 9时h 4极Pole 6时h 5极Pole 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 插头Plug 16A-125A

型号MODEL

16	3	QX-277	QX-278	QX-279					10	124
	4	QX-280	QX-281	QX-282		QX-283	QX-284	QX-285	10	150
	5	QX-286	QX-287	QX-288					10	173
32	3	QX-289	QX-290	QX-291					10	210
	4	QX-292	QX-293	QX-294	QX-2175	QX-295	QX-296	QX-297	10	223
	5	QX-298	QX-299	QX-300					10	257
63	3	QX-1570	QX-1571	QX-1572					5	553
	4	QX-1108	QX-1109	QX-1110	QX-21110	QX-1111			5	595
	5	QX-1112	QX-1113	QX-1114		QX-2958			5	639
125	3	QX-3399	QX-3400	QX-23401					5	961
	4	QX-1441	QX-1442	QX-1443		QX-1444			5	1068
	5	QX-1445	QX-1446	QX-1447		QX-3173			5	1187

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	128	132.5	139.5		导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	157	157	162	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	216.5	216.5	216.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	282.6	282.6	282.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	b	218.6	218.6	218.6								
b	95	99.5	106.5			b	120	120	125		b	160.5	160.5	160.5																		
c	27	27	27	1.5~2.5		c	34.1	34.1	34.1	4~6	c	49.6	49.6	49.6	10~16	c	95.7	95.7	95.7	25~35												
d	71.5	79.5	87.5			d	93.5	93.5	101		d	112.9	112.9	112.9		d	132.8	132.8	132.8													
e	39	44	50			e	50.5	50.5	56.5		e	63	63	63		e	74.4	74.4	74.4													
f	17.5	21.6	26.6			f	25	25	30		f	36.5	36.5	36.5		f	42.5	42.5	42.5													
g	47	53.5	62			g	63	63	69.5		g	75.3	75.3	75.3		g	87.2	87.2	87.2													

启星 CEE/IEC 国际标准 连接器

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Connector

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电 流 Current	极 数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100- 300Hz	>50-500V 300- 500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4极Pole 5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 连接器 Connector 16A-63A

型号MODEL

16	3	QX-509	QX-510	QX-511		QX-2441	QX-2517	10	134
	4	QX-512	QX-513	QX-514	QX-515	QX-516	QX-517	10	156
	5	QX-518	QX-519	QX-5	QX-2026	QX-2193	QX-2495	10	177
32	3	QX-521	QX-522	QX-523		QX-2196	QX-2674	10	226
	4	QX-524	QX-525	QX-526	QX-527	QX-528	QX-529	10	239
	5	QX-530	QX-531	QX-6	QX-2027	QX-2245	QX-2493	10	275
63	3	QX-1236	QX-1237	QX-1238				5	570
	4	QX-1239	QX-1240	QX-1241	QX-1242			5	597
	5	QX-1243	QX-1244	QX-1245				5	644

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a	136	142.5	150	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	171	171	176	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	a	233.7	233.7	233.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	b	105.5	105.5	105.5						
b	81	62	62		b	75	75	75		b	105.5	105.5	105.5											
c	42.2	47.5	55	1.5–2.5	c	59	59	64	4–6	c	73.2	73.2	73.2	10–16										
d	72	77	82.5		d	88.6	88.6	100.2		d	108.1	108.1	108.1											
e	52.2	58.6	65.3		e	67.4	67.4	73.5		e	95.7	95.7	95.7											
f	72	77	82.5		f	88.6	88.6	100.2		f	108.1	108.1	108.1											
g	27.2	27.2	27.2		g	34.5	34.5	34.5		g	34	34	34											

启星 CEE/IEC 国际标准 连接器

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Connector

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4极Pole 4时h 5极Pole 4时h	3极Pole 6时h 4极Pole 9时h 5极Pole 9时h	3极Pole 9时h 4极Pole 6时h 5极Pole 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 连接器Connector 16A-125A

型号MODEL

16	3	QX-539	QX-540	QX-541					10	144
	4	QX-542	QX-543	QX-544		QX-545	QX-546	QX-547	10	189
	5	QX-548	QX-549	QX-550					10	213
32	3	QX-551	QX-552	QX-553					10	259
	4	QX-554	QX-555	QX-556	QX-2177	QX-557	QX-558	QX-559	10	278
	5	QX-560	QX-561	QX-562					10	327
63	3	QX-1573	QX-1574	QX-1575					5	626
	4	QX-1115	QX-1116	QX-1117		QX-1118			5	659
	5	QX-1119	QX-1120	QX-1121		QX-3352			5	696
125	3	QX-3389	QX-3390	QX-43391					5	1083
	4	QX-1448	QX-1449	QX-1450		QX-1451			5	1170
	5	QX-1452	QX-1453	QX-1454		QX-3174			5	1277

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	16			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	32			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	63			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	125			导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		139	145	152		172.8	172.8	178.5		236.1	236.1	236.1		302.3	302.3	302.3
b		63.5	64.5	64.5		76.8	76.8	77.5		107.9	107.9	107.9		115.4	115.4	115.4
c		42.2	47.5	55		59	59	64		73.2	73.2	73.2		122.9	122.9	122.9
d		71.5	77	84		87.5	87.5	99		102.4	102.4	102.4		114.2	114.2	114.2
e		71.5	79	87.5		93	93	101		117	117	117		129.7	129.7	129.7
f		79.2	85	91		96.5	96.5	108.5		112.6	112.6	112.6		123.4	123.4	123.4
g		27.2	27.2	27.2		34.5	34.5	34.5		34	34	34		34.5	34.5	34.5

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 9时h 6时h 6时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole 4极Pole 5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 暗装插座 Panel mounted socket 16A-63A

型号MODEL

16	3	QX-1365	QX-1629/QX-1366	QX-1367		QX-3054	QX-3055	10	101
	4	QX-1388	QX-1389	QX-1390	QX-1391	QX-1392	QX-1393	10	124
	5	QX-1384	QX-1386	QX-1385	QX-3057	QX-3059	QX-3060	10	137
32	3	QX-1394	QX-1395	QX-1396				10	157
	4	QX-1397	QX-1398	QX-1399	QX-1400	QX-1401	QX-1402	10	177
	5	QX-3449	QX-3454	QX-3451	QX-3425	QX-3455	QX-3447	10	209
63	3	QX-1260	QX-1261	QX-1262				5	464
	4	QX-1246	QX-1247	QX-1248	QX-1249			5	494
	5	QX-1250	QX-1251	QX-1252				5	528

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5		
	a	65	75	75	75	k	23.7	23	23	23	a	75	75	75	k	25	25	25	a	100	100	100		
	b	65	75	75	75	i	45	44	50	57	b	75	75	75	i	58	58	63	b	100	100	100		
	c	34.2	43.2	45.2	51.2	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	62.2	62.2	67	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c	102.6	102.6	102.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		
	d	52	60	60	60	1.6-2.5				d	60	60	60	4-6				d	85	85	85	10-16		
	e	52	60	60	60					e	60	60	60					e	85	85	85			
	f	5.5	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5			
	g	6	6	6	6					g	6	6	6					g	6	6	6			
	h	75.9	81	83	84					h	88.6	88.6	100.2					h	108.1	108.1	108.1			

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极 Pole 4时 _h 4时 _h 4时 _h	3极 Pole 4时 _h 6时 _h 9时 _h 4极 Pole 6时 _h 9时 _h 5极 Pole 9时 _h	3极 Pole 9时 _h 4极 Pole 6时 _h 5极 Pole 6时 _h	4极 Pole 3时 _h	3极 Pole 7时 _h 4极 Pole 7时 _h 5极 Pole 7时 _h	3极 Pole 10时 _h 4极 Pole 10时 _h 5极 Pole 10时 _h	3极 Pole 2时 _h 4极 Pole 2时 _h 5极 Pole 2时 _h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 暗装插座 Panel mounted socket 16A-125A

型号 MODEL

16	3	QX-217	QX-218	QX-219					10	123
	4	QX-220	QX-221	QX-222		QX-223	QX-224	QX-225	10	153
	5	QX-226	QX-227	QX-228					10	172
32	3	QX-229	QX-230	QX-231					10	195
	4	QX-232	QX-233	QX-234	QX-2123	QX-235	QX-236	QX-237	10	213
	5	QX-238	QX-239	QX-240					10	250
63	3	QX-1263	QX-1264	QX-1265					5	514
	4	QX-1122	QX-1123	QX-1124		QX-1125			5	549
	5	QX-1126	QX-1127	QX-1128					5	589
125	3	QX-63379	QX-3380	QX-63381					5	913
	4	QX-1455	QX-1456	QX-1457		QX-1458			5	1006
	5	QX-1459	QX-1460	QX-1461		QX-3283			5	1112

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp				16				安培 Amp				16				安培 Amp				32				安培 Amp				32				安培 Amp				63				安培 Amp				63				安培 Amp				125				安培 Amp				125			
	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5	极数 Poles				3	4	5								
a					75	75	75	k				23	23	23	b				75	75	75	k				25	25	25	a				100	100	100	k				17.2	17.2	17.2	a				130	130	130	k				25.3	25.3	25.3								
b					75	75	75	i				44	50	57	b				75	75	75	i				58	58	83	b				100	100	100	i				79	79	79	b				130	130	130	i				102	102	102								
c	46.1 47.7 47.7				导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				57.7	57.7	83.5	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				105	105	105	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				112.1	112.1	112.1	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				c				25~35																		
d	60 60 60								d				60	60	60	4~6				d				85	85	85	10~16				d				104	104	104	d				104	104	104																				
e	60 60 60				1.5~2.5				e				60	60	60					e				85	85	85					e				104	104	104																											
f	5.5 5.5 5.5								f				5.5	5.5	5.5					f				6.5	6.5	6.5					f				6.5	6.5	6.5																											
g	6 6 6								g				6	6	6					g				6	6	6					g				8	8	8																											
h	81 85 90.3								h				96.5	96.5	108.5					h				112.6	112.6	112.6					h				123.4	123.4	123.4																											

启星 CEE/IEC 国际标准快速安装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Quick install socket

Conform to European/international standards EN/IEC 60309-2



IP44 CEE/IEC 快速安装插座 Quick install socket

型号 MODEL

型号 Model		颜色 Color		
16	QX-1628-R	红	Red	●
	QX-1628-Y	黄	Yellow	●
	QX-1628-BL	蓝	Blue	●
	QX-1628-B	黑	Black	●
	QX-1628-W	白	White	○

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16	安培 Amp	16	
极数 Poles		3	极数 Poles	3	
a		62.6	k	2.1	
b		65	m	1.6	
c		25.2	n	11.5	
d		Max6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²) Min. To Max		
e		69.4			
f		49.6	1.5-2.5		
i		63.2			
j		42.7			

启星 CEE/IEC 国际标准快速安装，快速接线插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Quick install, Quick connect socket

Conform to European/international standards EN/IEC 60309-2



IP44 CEE/IEC 快速安装，快速接线插座 Quick install, Quick connect socket

型号 MODEL

型号 Model		颜色 Color		
16	QX-1627-R	红	Red	
	QX-1627-Y	黄	Yellow	
	QX-1627-BL	蓝	Blue	
	QX-1627-B	黑	Black	
	QX-1627-W	白	White	

参数 Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16	安培 Amp	16	
极数 Poles		3	极数 Poles	3	
a		62.6	k	2.1	
b		56	m	1.5	
c		25.2	n	11.5	
d		Max6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		
e		69.4			
f		49.6	硬线或单股线或压接鼻 Hard wire or single wire or ferrules		
i		53.2			
j		61.3	1.5-2.5		

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz			230V 50/60Hz			400V 50/60Hz			500V 50/60Hz			>50-500V 100-300Hz			>50-500V 300-500Hz			包装单位 packing unit	重量 Weight																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3极 Pole 4时 h			4极 Pole 4时 h			5极 Pole 4时 h			3极 Pole 6时 h			4极 Pole 9时 h			5极 Pole 9时 h			3极 Pole 9时 h			4极 Pole 6时 h			5极 Pole 6时 h			3极 Pole 7时 h			4极 Pole 7时 h			5极 Pole 7时 h			3极 Pole 10时 h			4极 Pole 10时 h			5极 Pole 10时 h			3极 Pole 2时 h			4极 Pole 2时 h			5极 Pole 2时 h			件数 Pcs	克/件 g/Pc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

IP44 CEE/IEC 暗装插头 Panel mounted plug 16A-63A

型号MODEL

16	3	QX-810	QX-812	QX-9813				10	75
	4	QX-9811	QX-837	QX-813	QX-814			10	91
	5	QX-9812	QX-9837	QX-815				10	105
32	3	QX-816	QX-817	QX-9815				10	106
	4	QX-9816	QX-838	QX-819	QX-820			10	125
	5	QX-9817	QX-9839	QX-821				10	148
63	3	QX-822	QX-1981	QX-9821				5	367
	4	QX-9822	QX-1984	QX-1982	QX-824			5	412
	5	QX-91983	QX-91984	QX-1688				5	459

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	16				16				32				32				63				63			
	安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp				安培 Amp			
	极数 Poles				极数 Poles				极数 Poles				极数 Poles				极数 Poles				极数 Poles			
	a	75	75	75	k	18.5	18.5	18.5	a	75	75	75	k	18.5	18.5	18.5	a	100	100	100	k	17.2	17.2	17.2
	b	75	75	75	i	48.8	50.8	52.8	b	75	75	75	i	52	52	56.4	b	100	100	100	i	79	79	79
	c	62	62	62	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				c	70	70	70	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大				c	107.6	107.6	107.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大			
	d	60	60	60	Conductor crosssectional area (mm²) Min. To Max				d	60	60	60	Conductor crosssectional area (mm²) Min. To Max				d	85	85	85	Conductor crosssectional area (mm²) Min. To Max			
	e	60	60	60	1.5-2.5				e	60	60	60	4-6				e	85	85	85	10-16			
	f	5.5	5.5	5.5					f	5.5	5.5	5.5					f	6.5	6.5	6.5				
	g	6	6	6					g	6	6	6					g	6	6	6				
h	62.7	66.2	70.2					h	71.9	71.9	75.5					h	90.8	90.8	90.8					

启星 CEE/IEC 国际标准 暗装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Panel mounted plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 4时 h 4时 h 4时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 6时 h 9时 h 9时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 9时 h 6时 h 6时 h	4极 Pole 3时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 7时 h 7时 h 7时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 10时 h 10时 h 10时 h	3极 Pole 4极 Pole 5极 Pole 2时 h 2时 h 2时 h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 暗装插头 Panel mounted plug 16A-63A

型号 MODEL

63	3	QX-835	QX-836	QX-12837					5	443
	4	QX-123703	QX-3704	QX-3656		QX-3657			5	483
	5	QX-123658	QX-123659	QX-3658					5	532
125	3	QX-123664	QX-3665	QX-123665					5	799
	4	QX-123412	QX-3413	QX-3583		QX-3600			5	909
	5	QX-123601	QX-123602	QX-1983					5	1013

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	100	100	100	k	79	79	79	a	130	130	130	k	131	131	131
	b	100	100	100	M	79	79	79	b	130	130	130	M	102	102	102
	c	107.6	107.6	107.6	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			c	125.7	125.7	125.7	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max				
	d	85	85	85				d	104	104	104					
	e	85	85	85	10-16			e	104	104	104	25-35				
	f	6.5	6.5	6.5				f	6.5	6.5	6.5					
	g	6	6	6				g	8	8	8					
	h	2	2	2				h	2	2	2					

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电 流 Current	极 数 Poles	110V 50/60Hz			230V 50/60Hz			400V 50/60Hz			500V 50/60Hz			>50-500V 100-300Hz			>50-500V 300-500Hz			包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h	4极Pole 4时h	5极Pole 4时h	3极Pole 6时h	4极Pole 9时h	5极Pole 9时h	3极Pole 9时h	4极Pole 6时h	5极Pole 6时h	3极Pole 7时h	4极Pole 7时h	5极Pole 7时h	3极Pole 10时h	4极Pole 10时h	5极Pole 10时h	3极Pole 2时h	4极Pole 2时h	5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket 16A-63A

型号 MODEL

16	3	QX-100	QX-101	QX-102		QX-2169	QX-2241	10	184
	4	QX-103	QX-104	QX-105	QX-106	QX-107	QX-108	10	208
	5	QX-109	QX-110	QX-111	QX-2000	QX-2188	QX-2199	10	220
32	3	QX-1420	QX-1421	QX-1422		QX-3139	QX-3134	10	243
	4	QX-1423	QX-1424	QX-1425	QX-1426	QX-1427	QX-1428	10	263
	5	QX-1555	QX-1556	QX-1557	QX-3152	QX-3154	QX-3149	10	294
63	3	QX-1136	QX-1137	QX-1138				5	815
	4	QX-1139	QX-1140	QX-1141	QX-1142			5	869
	5	QX-1143	QX-1144	QX-1145				5	888

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16			安培 Amp	16			安培 Amp	32			安培 Amp	32			安培 Amp	63			安培 Amp	63		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
	a	141.2	141.2	141.2	k	49.7	49.7	49.7	a	152.3	152.3	157.3	k	49.7	49.7	49.7	a	244.6	244.6	244.6	k	82.1	82.1	82.1
	b	80	80	80	M	25	25	25	b	80	80	80	M	25	25	25	b	108.8	108.8	108.8	M	40	40	40
	c	92.2	94.2	95.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	1.5-2.5			c	98.7	98.7	106.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	4-6			c	115.7	115.7	115.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	10-16		
	d	126	126	126					d	137	137	142					d	226.7	226.7	226.7				
	e	67.7	67.7	67.7				e	67.7	67.7	67.7				e	96.5	96.5	96.5						
	f	50	56	63				f	65.4	65.4	71.5				f	97.5	97.5	97.5						
	g	5.5	5.5	5.5				g	5.5	5.5	5.5				g	6.3	6.3	6.3						
	h	94.5	94.5	94.5				h	94.5	94.5	94.5				h	139.4	139.4	139.4						

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插座

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Socket

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	400-440V	500V 50/60Hz	>50-500V 100-300Hz	>50-500V 300-500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole4极Pole5极Pole 4时h 4时h 4时h	3极Pole4极Pole5极Pole 6时h 9时h 9时h	3极Pole4极Pole5极Pole 9时h 6时h 6时h	4极Pole 3时h	3极Pole4极Pole5极Pole 7时h 7时h 7时h	3极Pole4极Pole5极Pole 10时h 10时h 10时h	3极Pole4极Pole5极Pole 2时h 2时h 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 明装插座 Surface mounted socket 16A-125A

型号 MODEL

16	3	QX-1193	QX-1192	QX-1211					10	239
	4	QX-1194	QX-1195	QX-1196		QX-1197	QX-1212	QX-1213	10	271
	5	QX-1198	QX-1199	QX-1200					10	289
32	3	QX-1201	QX-1202	QX-1203					10	313
	4	QX-1204	QX-1205	QX-1206	QX-2644	QX-1207	QX-1214	QX-1215	10	327
	5	QX-1208	QX-1209	QX-1210					10	363
63	3	QX-856	QX-128	QX-129					5	820
	4	QX-130	QX-131	QX-132		QX-133			5	896
	5	QX-134	QX-135	QX-136		QX-2007			5	934
125	3	QX-1371	QX-1381	QX-1361					2	1462
	4	QX-137	QX-138	QX-139		QX-140			2	1587
	5	QX-141	QX-142	QX-143		QX-2139			2	1707

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	16	安培 Amp	16	安培 Amp	32	安培 Amp	32	安培 Amp	63	安培 Amp	63	安培 Amp	125	安培 Amp	125
极数 Poles		3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5	极数 Poles	3 4 5
a		144 144 144	k	49.7 49.7 49.7	a	154 154 160	k	49.7 49.7 49.7	a	247 247 247	k	82.1 82.1 82.1	a	284.5 284.5 284.5	k	96.6 96.6 96.6
b		80 80 80	M	25 25 25	b	80 80 80	M	25 25 25	b	108.8 108.8 108.8	M	40 40 40	b	138.8 138.8 138.8	M	50 50 50
c		92.2 94.2 95.3	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		c	98.7 98.7 108.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		c	115.7 115.7 115.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max		c	134.6 134.6 134.6	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max	
d		129 129 129			d	138 138 144			d	229.1 229.1 229.1			d	262.2 262.2 262.2		
e		67.7 67.7 67.7	1.5-2.5		e	67.7 67.7 67.7	4-6		e	96.5 96.5 96.5	10-16		e	120 120 120	25-35	
f		71.5 79 87.5			f	93 93 101			f	117 117 117			f	129.7 129.7 129.7		
g		5.5 5.5 5.5			g	5.5 5.5 5.5			g	6.3 6.3 6.3			g	8.5 8.5 8.5		
h		94.5 94.5 94.5			h	94.5 94.5 94.5			h	139.4 139.4 139.4			h	170.3 170.3 170.3		

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电 流 Current	极 数 Poles	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz	>50-500V 100- 300Hz	>50-500V 300- 500Hz	包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极Pole 4时h 4时h	4极Pole 4时h 5极Pole 9时h	3极Pole 9时h 4极Pole 6时h 5极Pole 6时h	3极Pole 7时h 4极Pole 7时h 5极Pole 7时h	3极Pole 10时h 4极Pole 10时h 5极Pole 10时h	3极Pole 2时h 4极Pole 2时h 5极Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP44 CEE/IEC 明装插头 Surface mounted plug 16A-63A

型号MODEL

16	3	QX-331	QX-332	QX-333				10	159
	4	QX-334	QX-335	QX-336	QX-337	QX-921	QX-922	10	175
	5	QX-340	QX-341	QX-342	QX-2359	QX-2668	QX-2400	10	219
32	3	QX-343	QX-344	QX-345				10	193
	4	QX-346	QX-347	QX-348	QX-349			10	210
	5	QX-352	QX-353	QX-354	QX-2386			10	234
63	3	QX-12164	QX-3606	QX-12174				5	735
	4	QX-3554	QX-3564	QX-3607	QX-3584			5	782
	5	QX-3594	QX-3604	QX-3608				5	822

参数Parameter


尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp			16			安培 Amp			16			安培 Amp			32			安培 Amp			32			安培 Amp			63			安培 Amp			63		
	极数 Poles			3	4	5	极数 Poles			3	4	5	极数 Poles			3	4	5	极数 Poles			3	4	5	极数 Poles			3	4	5	极数 Poles			3	4	5
	a			133.5	133.5	133.5	k			49.7	49.7	49.7	a			142	142	142	k			49.7	49.7	49.7	a			226.3	226.3	226.3	k			82.1	82.1	82.1
	b			80	80	80	M			25	25	25	b			80	80	80	M			25	25	25	b			108.8	108.8	108.8	M			40	40	40
	c			65.2	68.7	72.7	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			c			74.4	74.4	78	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max			c			95.1	95.1	95.1	导线横截面积(平方毫米) 从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm²)Min. To Max											
	d			117	117	117				d			126	126	126				d			208.5	208.5	208.5												
	e			67.7	67.7	67.7	1.5—2.5			e			67.7	67.7	67.7	4—6			e			96.5	96.5	96.5	10—16											
	f			43.2	49.2	55.8				f			57	57	63				f			69.1	69.1	69.1												
	g			5.5	5.5	5.5				g			5.5	5.5	5.5				g			6.3	6.3	6.3												
	h			94.5	94.5	94.5				h			94.5	94.5	94.5				h			139.4	139.4	139.4												

启星 CEE/IEC 国际标准 明装插头

符合欧洲/国际标准 EN/IEC 60309-2

QIXING CEE/IEC International Standard Surface Mounted Plug

Conform to European / international standards EN/IEC 60309-2



电流 Current	极数 Poles	110V 50/60Hz			230V 50/60Hz			400V 50/60Hz			500V 50/60Hz			>50-500V 100-300Hz			>50-500V 300-500Hz			包装单位 packing unit	重量 Weight
		3极 Pole 4时h	4极 Pole 4时h	5极 Pole 4时h	3极 Pole 6时h	4极 Pole 9时h	5极 Pole 9时h	3极 Pole 9时h	4极 Pole 6时h	5极 Pole 6时h	3极 Pole 7时h	4极 Pole 7时h	5极 Pole 7时h	3极 Pole 10时h	4极 Pole 10时h	5极 Pole 10时h	3极 Pole 2时h	4极 Pole 2时h	5极 Pole 2时h	件数 Pcs	克/件 g/Pc

IP67 CEE/IEC 明装插头 Surface mounted plug 63A-125A

型号MODEL

63	3	QX-1216	QX-1107	QX-1217				5	797
	4	QX-355	QX-356	QX-357	QX-358			5	842
	5	QX-359	QX-360	QX-361				5	886
125	3	QX-3621	QX-369	QX-3641				2	1385
	4	QX-362	QX-363	QX-364	QX-365			2	1481
	5	QX-366	QX-367	QX-368				2	1579

参数Parameter

尺寸(毫米) size(mm)	安培 Amp	63			安培 Amp	63			安培 Amp	125			安培 Amp	125		
	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5	极数 Poles	3	4	5
a		226.3	226.3	226.3	k	82.1	82.1	82.1	a	264.7	264.7	264.7	k	96.6	96.6	96.6
b		108.8	108.8	108.8	M	40	40	40	b	138.8	138.8	138.8	M	50	50	50
c		112.9	112.9	112.9	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max				c	132.8	132.8	132.8	导线横截面积(平方毫米)从最小至最大 Conductor crosssectional area (mm ²)Min. To Max			
d		208.5	208.5	208.5					d	242.6	242.6	242.6				
e		96.5	96.5	96.5	10-16				e	120	120	120	25-35			
f		69.1	69.1	69.1					f	81.1	81.1	81.1				
g		6.3	6.3	6.3					g	8.5	8.5	8.5				
h		139.4	139.4	139.4					h	170.3	170.3	170.3				