最終更新日　2022/7/6

JAE 日本航空電子工業株式会社		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	**PAD-11**	**PAD-12**	**PAD-13**	**PA-09**	**PA-20**	**PA-21**	**PA-24**
IL	IL-C2-1-10000	-	-	-	-	-	-	PA-24
IL-AG5	IL-AG5-C1-5000	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	IL-AG5-PC1-5000	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
IL-G	IL-G-C2-SC-0001	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
IL-Z	IL-Z-C3-A-0001	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
MX34	M34S75C4F1	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	M34S75C4F2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
PS	030-51304-001	-	-	-	-	-	-	PA-24
	030-51307-001	-	-	-	-	-	-	PA-24

最終更新日　2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
A3B	A3B-2630SCFC[CL0621-0301-7-00]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
DF11	DF11-2428SC[CL0543-0501-5-00]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
DF13	DF13-2630SCF[CL0536-0300-5-41]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
DF14	DF14-2628SCF[CL0538-0001-7-00]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	DF14-3032SCF[CL0538-0003-2-00]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
DF1B	DF1B-2428SC[CL0541-0679-4-00]	-	-	-	-	-	-	PA-24
DF1E	DF1E-2022SC[CL0541-1000-2-00]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	DF1E-2428PC[CL0541-0940-2-00]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
DF3	DF3-2428SC[CL0543-0002-5-00]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
DF33C	DF33A-2022SC[CL0676-1094-8-00]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
DF63W	DF63W-1618SCF[CL0680-0600-5-0	-	-	-	-	-	-	-
FX15	FX15-2830PCFB[CL0575-2002-0-00	PAD-11	-	-	-	-	-	-
GT17	GT17-2022PCF[CL0767-0082-0-00]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	GT17A-2428PCF[CL0767-0121-0-0	-	-	-	-	-	-	PA-24
GT25	GT25H-2024SCF[CL0775-0039-6-0	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
HIF	HIF3-2226SCA[CL0562-0244-2-00]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	HIF3-2428SC[CL0562-0124-0-00]	-	-	-	-	-	-	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2022/10/3

HRS ヒロセ電機		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/7/6

TE タイコ エレクトロニクス		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
250 ポジティブロック	170333-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	170334-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	170335-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
AMP CT	179518-1	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	179609-1	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	-	-	PA-24
AMP Mini CT	353918-1	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
AMP Mini CT Lattice	1123907-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	1123910-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
AMPMODU IV／V	182206-2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Commercial MATE-N-LOK	170147-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	60617-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	60618-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	60619-1	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	61118-1	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	61173-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
Dynamic 1000	1827569-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	1827571-2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	1827586-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1827587-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1827588-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1827589-2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	1903112-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1903115-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1903116-2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	1903117-2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	1903118-2	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Dynamic 2000	1318106-1	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	1318107-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	1318108-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	1318112-1	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/7/6

TE タイコ エレクトロニクス		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Dynamic 3000	1-175217-5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	1-175218-5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175216-2	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	175217-2	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175218-2	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175288-2	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175288-5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175289-2	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175289-5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	353717-2	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	353718-2	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	917511-3	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	917512-2	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
Dynamic 5000	316040-2	-	-	PAD-13	-	-	-	-
Economy Power	1318912-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	1375819-3	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
EI Series	170204-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	170429-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
FASTON 250	170032-2	-	-	PAD-13	-	-	-	-
Mini-Universal MATE-N-LOK	0-171638-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	0-171639-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	170363-1	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	170364-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	170365-1	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	170366-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	171638-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	171639-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	770985-1	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	770987-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
Multilock .070	175026-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	175029-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-

最終更新日　2022/7/6

TE タイコ エレクトロニクス		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Multilock Connector System	1376700-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	175026-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	175027-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175029-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175030-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175062-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175063-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	175180-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	316838-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
Power Double Lock	179592-2	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	179593-2	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	179594-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	179595-1	-	PAD-12	-	-	-	-	-
SL-156	640252-2	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
TH／.025 Connector System	1318143-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	1674311-1	-	-	-	-	-	-	PA-24
Universal MATE-N-LOK	350537-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	350547-1	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	350547-3	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	350550-1	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	350552-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	350570-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	350669-1	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	350689-1	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	350690-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	350700-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	350922-3	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	926893-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	926894-1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	926895-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	926896-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
不明	170032-2	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	175026-7	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	776001-1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Board-In	50034-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50034-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50097-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50097-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50098-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50098-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Cat Ear	08-70-0048 [5159PBT]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0049 [5159PBTL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0064 [5159T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0069 [5159TL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
CLIK-Mate	502381-0000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	502438-0000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	502438-0100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	502579-0000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	502579-0100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50641-8041 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50641-8141 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
CP-2.5 Mini	50397-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50397-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50398-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50398-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
CP-3.3	50397-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50397-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50398-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50398-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
CP-6.5	50597-8000 [−]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	50597-8100 [−]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
CRC	56118-8228 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	56118-8328 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	56120-8428 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
CRC	56120-8528 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
CyClone	16-02-0069 [70058-0004]	PAD-11	-	-	-	-	-	PA-24
	16-02-0087 [70058-0024]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	16-02-0103 [70058-0224]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Duo-Clasp	501930-1100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
DuraClik	50212-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50212-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Flexi-Mate	503485-0000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
iGrid	501647-1000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	501647-1100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	501648-1000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
IllumiMate	502381-0000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50641-8041 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50641-8141 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
KK	08-70-0048 [5159PBT]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0049 [5159PBTL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0064 [5159T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0069 [5159TL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
KK 254	08-55-0130 [2759-(558)B]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
	08-55-0131 [2759-(558)L]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
KK 396	08-50-0105 [2478-1(P909)]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	08-50-0106 [2478-1-(P909)L]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	08-50-0107 [2578-(P909)]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	08-50-0107 [2578-(P909)L]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
KK 508	08-50-0105 [2478-1(P909)]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	08-50-0106 [2478-1-(P909)L]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	08-50-0107 [2578-(P909)]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	08-50-0107 [2578-(P909)L]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
Mi II	50212-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50212-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
MicroBlade	50011-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50011-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50012-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50012-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
MicroClasp	56134-9000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	56134-9100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Micro-Fit 3.0	43030-0001 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	43030-0004 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	43030-0007 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	43030-0010 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	43031-0001 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	-	PA-21	PA-24
	43031-0004 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	43031-0007 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	-	PA-21	PA-24
	43031-0010 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Micro-Latch	50212-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50212-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
MicroTPA	59370-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	59370-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Mighty-SPOX	50217-8000 [−]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	50217-8100 [−]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	50217-9001 [−]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	50217-9101 [−]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	50419-9001 [−]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	50419-9101 [−]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
Milli-Grid	50394-8051 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50394-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Mini-Fit	39-00-0038 [5556T]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0039 [5556TL]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0040 [5558T]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0041 [5558TL]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Mini-Fit	39-00-0046 [5556T2]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0047 [5556T2L]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0048 [5558T2]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	39-00-0049 [5558T2L]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	39-00-0059 [5556PBT]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0060 [5556PBTL]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0061 [5558PBT]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0062 [5558PBTL]	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0065 [5556PBT2]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	39-00-0066 [5556PBT2L]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	39-00-0067 [5558-PBT2]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0068 [5558PBT2L]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0077 [5556T3]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0078 [5556T3L]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0079 [5556PBT3]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	39-00-0080 [5556PBT3L]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	39-00-0081 [5558T3]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0082 [5558T3L]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0083 [5558PBT3]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	39-00-0084 [5558PBT3L]	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
Mini-Latch	08-70-0102 [5241T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-0103 [5241TL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50802-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50802-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50802-9001 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50802-9101 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Mini-Lock	50351-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50351-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50837-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50837-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Mini-SPOX	08-70-1039 [5263PBT]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	08-70-1040 [5263PBTL]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
Mizu-P25 Waterproof	50038-8000 [−]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	50038-8100 [−]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	50039-8000 [−]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	50039-8100 [−]	-	-	-	-	-	-	PA-24
	50147-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50147-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50148-8000 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	50148-8100 [−]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
MLX	02-08-1001 [42024-1A1]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	02-08-1002 [42024-1A1L]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
MUO 2.5	56134-9000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	56134-9100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	59370-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	59370-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PanelMate	50753-8041 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50753-8141 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
PicoBlade	50058-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50058-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50079-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50079-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	50125-8000 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
	50125-8100 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
Pico-Clasp	501334-0000 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
	501334-0100 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
Pico-Ezmate	78172-0411 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
Pico-SPOX	87421-0000 [−]	PAD-11	-	-	-	-	-	-
Sherlock	50212-8000 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	50212-8100 [−]	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24

最終更新日 2023/3/8

molex		対応圧着工具 Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No. [Engineering old pin]	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
SL	16-02-0069 [70058-0004]	PAD-11	-	-	-	-	-	PA-24
	16-02-0087 [70058-0024]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	16-02-0103 [70058-0224]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	16-02-0105 [70021-0004]	PAD-11	-	-	-	-	-	PA-24
	16-02-0108 [70021-0204]	PAD-11	-	-	-	-	-	PA-24
SPOX	08-70-1028 [5225T]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-1029 [5225TL]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	08-70-1030 [5194TL]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	08-70-1031 [5194T]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	39-00-0021 [5194PBT]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	39-00-0022 [5194PBTL]	-	PAD-12	-	-	-	-	-
Standard .062"	39-00-0278 [1560T]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0279 [1561T]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0280 [1854T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0327 [1560TL]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0331 [1561TL]	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0335 [1854TL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0338 [1855T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0339 [1855TL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
Standard .093"	39-00-0281 [1189AT]	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0283 [1380T]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0284 [1381AT]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0289 [1189ATL]	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0296 [1190T]	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0297 [1190TL]	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0302 [1380TL]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0308 [1381ATL]	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	39-00-0317 [1433AT]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0318 [1433ATL]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	39-00-0323 [1434T]	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
ACHF	SACHF-003GAC-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
ADH	SADH-002G-P0.2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
APSH	SSH-003T-P0.2-H	PAD-11	-	-	-	-	-	-
BD	SBHS-002T-P0.5A	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
BH	SBH-001T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
BHM	SBH-001T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SBHM-001T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
BHS	SBHS-002T-P0.5A	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SBHSM-002T-P0.5	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
BHT	SBHSM-002T-P0.5	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SBHT-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
BL	BSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
C	SBT-31T-003	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
CN	SCF-61T-4.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SCM-61T-4.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
CZF	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
CZH･CZHW	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
DAC	BSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
EH	BEH-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SEH-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SEH-001T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SEH-002T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SEH-003T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
EL	LLF-01T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	LLF-41T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	LLF-42T-P1.3E	-	PAD-12	PAD-13	-	-	PA-21	-
	LLM-01T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	LLM-41T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	LLM42T-P1.3E	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SLF-01T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SLF-41T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SLF-42T-P1.3E	-	PAD-12	PAD-13	-	-	PA-21	-
	SLM-01T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SLM-41T-P1.3E	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SLM-42T-P1.3E	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
GH	SSHL-002T-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
HIL	SHIF-01T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SHIF-21T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SHIM-01T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SHIM-21T-P0.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
HL	BSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	BSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
HM	SHR-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SMR-001T-0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
HR	SHR-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
JFA J2000	BJ2F-002GF-P1.0	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
JFA J2000	BJ2F-21GF-P1.0	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SJ2F-002GF-P1.0	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SJ2F-01GF-P1.0	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SJ2F-21GF-P1.0	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SJ2M-01GF-M1.0S	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
JFA J300	BF3F-01GF-P2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	BF3F-71GF-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	BF3M-01GF-M2.0N	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	LF3F-41GF-P2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	LF3M-41GF-M2.0N	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SF3F-01GF-P2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SF3F-41GF-P2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SF3F-71GF-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SF3M-01GF-M2.0N	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SF3M-41GF-M2.0N	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
JWPF	SWPR-001T-P025	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SWPT-001T-P025	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
LBT A Type	SSH-003T-P0.2-H	PAD-11	-	-	-	-	-	-
LC	SLC-21T-2.0	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SLC-22T-2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
LC-L	SLC-02T-P2.0	-	PAD-12	-	-	-	-	-
LEA	SSFH-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SSFH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
LEB	SLEB-001T-P0.2	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
LEH	SLEH-001T-P0.15	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
LEX	SSFH-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SSFH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
LV	SVF-01T-2.36LN	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVF-01T-2.36N	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
MWP	BSM-01T-P1.4	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	BSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSM-01T-P1.4	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
NH	BHF-001T-0.8BS	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SHF-001T-0.8BS	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SHF-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SHF-002T-0.8BS	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
NSH	SSHL-003T-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
NV	BVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	BVH-41T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVH-41T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
OTZ	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
PA	BPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPA-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPAL-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPAL-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
PAD	SPH-001T-P0.5L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPH-002T-P0.5L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPND-001T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPND-002T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PBV	BPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PH	BPH-002T-P0.5S	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BPH-004T-P0.5S	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPH-002T-P0.5L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPH-002T-P0.5S	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPH-004T-P0.5S	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PHD	BPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPHD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PND	SPND-001T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPND-002T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PNI	SPND-001T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPND-002T-C0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPNI-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPNI-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
PS	SPS-01T-110	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
	SPS-01T-187	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
PS	SPS-21T-205	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SPS-21T-250	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SPS-51T-187	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SPS-61T-250	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SPS-61T-250S	-	-	PAD-13	-	-	-	-
PUD	SPUD-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SPUD-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
RA	RA-SC1290	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
RCY	BYM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SYF-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SYM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
RE	RF-SC2210	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	RF-SC2290	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
RF	RF-SC2210	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	RF-SC2290	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
RIC	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SRWF-61GG-M0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
RIY	SRWF-61GG-M0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
RIZ	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SRWF-01GG-M0.6	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SRWF-61GG-M0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
RPZ	SPS-01T-110	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
	SRPF-01GG-P0.6	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SRPF-61GG-P0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SRPM-61GG-P0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
RVE	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
RWM	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
RWZ	SCZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SRWF-01GG-M0.6	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SRWF-61GG-M0.6	-	-	PAD-13	-	-	-	-
SAN	SAN-002T-0.8A	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SAN-002T-0.8K	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
SBN	SBN-001T-1.0	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
SCN	SCN-001T-1.0K	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SCN-001T-P1.0	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
SDN	SDN-21T-P1.5	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
SFH	SSFH-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SSFH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
SFK	SSFH-001T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SSFH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
SH	SSH-003T-P0.2-H	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SHD	SSH-003GA-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SHL	SSHL-003T-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SHLD	SSHL-003GA1-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SHLV	SSHL-003GA1-P0.2	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SIN	SIN-002T-1.0S	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SIN-002T-1.2N	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SIN-01T-1.2	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SIN-01T-1.8	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SIN-01T-1.8N	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
SIN	SIN-01T-1.8N	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SIN-21T-1.8	-	PAD-12	-	-	-	-	-
SJN	SJN-002PT-0.9	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
SL	BSF-01T-P1.4	-	-	-	-	-	-	-
	BSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	BSM-01T-P1.4	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	BSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSF-01T-P1.4	-	-	-	-	-	-	-
	SSF-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SSM-01T-P1.4	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SSM-21T-P1.4	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
SM	BHF-001T-0.8BS	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	BYM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SHF-001T-0.8BS	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
SMF	SMF-01T-1.0	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SMF-01T-1.3	-	PAD-12	-	-	-	-	-
SPCスプライス	SPC-01T	-	PAD-12	-	PA-09	PA-20	-	PA-24
SPF	SPF-01T-2.5C	-	PAD-12	-	-	-	-	-
SUH	SSUH-003T-P0.15	PAD-11	-	-	-	-	-	-
SV	SVF-01T-1.5N	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
SZN	SZN-002T-P0.7K	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SZN-003T-P0.7K	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
THR	SHR-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
V	LVF-01T-1.5A	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
V	SVF-01T-1.5A	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
VA	SVA-41T-P1.1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
VAJ	SVT-41T-P1.1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
VB	BVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
VH	BVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	BVH-41T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVH-21T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	SVH-41T-P1.1	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
VL	SVF-42T-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SVF-61T-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SVM-42T-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SVM-61T-P2.0	-	-	PAD-13	-	-	-	-
VT	SVT-41T-P1.1	-	-	PAD-13	-	-	-	-
VU	SVU-21T-P0.6	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
VYH	SYF-61T-P0.5A	-	-	PAD-13	-	-	-	-
WPJ	SWPJR-21T-M0.5	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	SWPJR-21T-M0.5A	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
XA	BXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	BXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BXAM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-001T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXAM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
XA	SXAM-01T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
XAD	BXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	BXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BXAM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-001T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXAM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SXAM-01T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	PA-24
XAG	BXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	BXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
XH	BXH-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	BXH-001T-P0.6N	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SXH-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXH-001T-P0.6N	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SXH-002T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
XL	BXF-41T-P0.7	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SXF-01T-P0.7	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SXF-41T-P0.7	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SXF-41T-P0.7	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SYM-01T-P0.7	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYM-41T-P0.7	-	PAD-12	-	-	-	-	-
XM	BXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
XM	BXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXA-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXA-001T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXA-01T-P0.6	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SXM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
	SXM-01T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
XMA	SXM-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
XMD	SXA-001T-P0.6L	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
XNI	SXNI-001T-P0.6	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
YL	SYF-01T-P0.5A	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYF-41T-P0.5A	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SYM-01T-P0.5A	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYM-41T-P0.5A	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
YLN	SYF-01T-P0.5A	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYF-41T-P0.5A	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SYM-01T-P0.5A	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SYM-41T-P0.5A	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
ZE	SZE-002T-P0.3	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SZE-003T-P0.3	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
ZH	BZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	BZH-003T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
	SZH-002T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	PA-24
	SZH-003T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
ZL	SZF-01T-P0.7	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SZF-41T-P0.7	-	-	PAD-13	-	-	-	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
ZL	SZM-01T-P0.7	PAD-11	PAD-12	-	-	PA-20	PA-21	PA-24
	SZM-41T-P0.7	-	-	PAD-13	-	-	-	-
ZM	SMM-003T-P0.5	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
ZPD	SZPD-002T-P0.3	PAD-11	-	-	PA-09	-	-	-
ギボシ接続ターミナル	SGF-41T-4	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SGF-51-5	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SGF-51T-5	-	-	PAD-13	-	-	-	-
ボタンコンタクト	SBT-31T-002	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
マイクロスイッチ用	STO-41T-187S	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
丸形ターミナル	SRA-01T-3.2	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	SRA-20T-2.5	-	PAD-12	-	-	PA-20	-	PA-24
	SRA-20T-3.2	-	PAD-12	-	-	PA-20	-	PA-24
	SRA-51T-H5	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SRC-01T-2.5	PAD-11	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
平形接続ターミナル	LTI-51T-250N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SFT-61T-250N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	SIM-51-250N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STI-01-110N	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	STI-01T-110N	-	PAD-12	-	-	-	-	-
	STI-51-250N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STI-51T-250N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STO-01-110N	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01-110N-8	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01-187N	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01-187N-8	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-

最終更新日　2022/10/3

JST（日本圧着端子製造株式会社）		対応圧着工具　Crimper Models						
		PAD シリーズ			PAシリーズ			
シリーズ Series	品番 Part No.	PAD-11	PAD-12	PAD-13	PA-09	PA-20	PA-21	PA-24
平形接続ターミナル	STO-01T-110N	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01T-110N-8	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01T-187N	-	PAD-12	-	-	-	PA-21	-
	STO-01T-187N-8	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	STO-21T-205N-5	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41-110N	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41-187N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41-187N-8	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41T-110N	-	PAD-12	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41T-187N	-	-	PAD-13	-	-	-	-
	STO-41T-187N-8	-	-	PAD-13	-	-	-	-